

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.240

VX Komfortfogantyú

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.240 - VX Komfortfogantyú VX, VX IT típushoz

A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez. Egyszerű szerelés a felpattintható fogantyúrendszer révén



Jellemzők

| | |
|-------------------------------------|---|
| Cikkszám | VX 8618.240 |
| Kivitel | Biztonsági betéttel, E1 zárszerkezet |
| Előnyei | A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez Egyszerű szerelés a felpattintható fogantyúrendszer révén |
| Anyag | Cink présöntvény |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Szállítás kulcs nélkül |
| Megjegyzés a cikkszámhoz | Csak a VW, Audi, SEAT, SkodaAuto területen történő felhasználásra |
| Megfelelő a következő háztípusokhoz | VX VX IT |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 3 típus Type 3R Type 4 12-es típus |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 0,68 kg |
| Bruttó tömeg | 0,7 kg |

Jellemzők

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Vámtarifaszám | 83024110 |
| ETIM 9 | EC000327 |
| ECLASS 8.0 | 27409217 |
| Termékleírás | VX komfortfogantyú, E1 zárbetéttel |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|--|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA |
|--------------|--|