

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.280

VX Komfortfogantyú

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.280 - VX Komfortfogantyú VX, VX IT típushoz

A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez. Egyszerű szerelés a felpattintható fogantyúrendszer révén



Jellemzők

Cikkszám	VX 8618.280
Kivitel	profilfélhengerhez
Előnyei	A fogantyú a kihajtós technika révén nem igényel az elfordításhoz helyet, így az ajtófelület optimálisan kihasználható beépített elemekhez Egyszerű szerelés a felpattintható fogantyúrendszer révén
Anyag	Nemesacél finomöntvény
Zár	Zár kivitel: Előkészítve 40, ill. 45 mm teljes hosszúságú (DIN 18 252 szerinti) profilfélhengerek, vagy 40 mm hosszú biztonsági és nyomógomb-betétek beépítéséhez
Megfelelő a következő háztípusokhoz	VX VX IT
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X 12-es típus
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,9 kg
Bruttó tömeg	0,966 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	83024110
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Termékleírás	VX KOMFORTFOGANTYÚ, nemesacél

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA
--------------	--