

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.540

Oldalfal

Állapot: 2025.12.28. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.540 - Oldalfal VX rátétmodulhoz

Egy rátétmodul vagy egy egymás mellé állított kombináció oldalsó lezárásához.

Jellemzők

| | |
|-------------------------------|---|
| Cikkszám | VX 8618.540 |
| Termékleírás | Egy rátétmodul vagy egy egymás mellé állított kombináció oldalsó lezárásához. |
| Anyag | Acéllemez, 1,5 mm |
| Felület | Festett, struktúralakk |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 12-es típus |
| Használható | Házípus: VX Magasság: = 200 mm Mélység: = 600 mm |
| Csomagolási egység | 2 db |
| Nettó tömeg | 3.58 |
| Bruttó tömeg | 3.62 |
| Vámtarifaszám | 94039910 |
| EAN | 4028177921108 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|--|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA |
|--------------|--|