

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.420 Kábeltartó sín

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.420 - Kábeltartó sín Könyökprofil VX, TS, VX SE, PC típusokhoz, VX lábazati rendszerhez

Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilra vagy a lábazatban.

## Jellemzők

Cikkszám	VX 8619.420
Termékleírás	Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilra vagy a lábazatra.
Anyag	Acél
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
VX beépítési lehetőségek	In enclosure width 800 mm, in the base
VX SE beépítési lehetőségek	In enclosure width 800 mm, in the base
AX beépítési lehetőségek	In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Nemesacél AX beépítési lehetőségek	800 mm házszélességbe
VX lábazat beépítési lehetőségek	800 mm lábazatszélességbe/-mélységbe, tartó-/távtartó elemmel együtt
VX lábazat beépítési lehetőségek, nemesacél	800 mm lábazatszélességbe, M8-as anyával együtt
AX lábazat beépítési lehetőségek	800 mm lábazatszélességbe
Használható	AX lábazati rendszer VX lábazati rendszer VX lábazati rendszer, nemesacél
Méret	Hossz: 754 mm

# Jellemzők

Használható	Házípus: VX VX SE AX CX alsó pultrész CX álló pult Szélesség: = 800 mm
Megfelelő a szélességhez	800 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	3,8 kg
Bruttó tömeg	4,061 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Termékleírás	VX kábelrögzítő sín, 800mm, 2db/cs