

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.440 Kábel tartó sín

Állapot: 2026.06.07. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.440 - Kábeltartó sín Könyökprofil VX, TS, VX SE, PC típusokhoz, VX lábazati rendszerhez

Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilra vagy a lábazatban.

Jellemzők

Cikkszám	VX 8619.440
Termékleírás	Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilra vagy a lábazatra.
Anyag	Acél
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
VX beépítési lehetőségek	In enclosure width 1200 mm, in the base
VX SE beépítési lehetőségek	In enclosure width 1200 mm, in the base
AX beépítési lehetőségek	1200 mm szekrény szélességbe az AX belső kiépítéséhez, AX padlólemez kiépítéséhez való sínrel együtt
VX lábazat beépítési lehetőségek	1200 mm lábazat szélességbe/-mélységbe, tartó-/távtartó elemmel együtt
VX lábazat beépítési lehetőségek, nemesacél	1200 mm lábazat szélességbe, M8-as anyával együtt
AX lábazat beépítési lehetőségek	1200 mm lábazat szélességbe
Használható	AX lábazati rendszer VX lábazati rendszer VX lábazati rendszer, nemesacél
Méret	Hossz: 1.154 mm

Jellemzők

Használható	Házípus: VX VX SE AX CX alsó pultrész CX álló pult Szélesség: = 1.200 mm
Megfelelő a szélességhez	1 200 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	5,64 kg
Bruttó tömeg	6 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Termékleírás	VX kábelrögzítő sín, 1200mm, 2db/cs