

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.700

14 x 39 mm-es rendszersín

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.700 - 14 x 39 mm-es rendszersín VX, VX SE, PC, IW, AX típushoz

Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez.



Jellemzők

Cikkszám	VX 8619.700
Termékleírás	Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Distance between fixing points	275 mm
Megfelelő az ajtószélességhez	400 mm
VX beépítési lehetőségek	In door width 400 mm
AX beépítési lehetőségek	In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Nemesacél AX beépítési lehetőségek	300 mm házszélességbe
Műanyag AX beépítési lehetőségek	In door width 400 mm
3 részes AX, beépítési lehetőségek	473 mm házmélységbe

Jellemzők

CX beépítési lehetőségek	Pult alsó részbe, 400 mm házmélységbe Álló pult alsó részbe, 400 mm szekrénymélységbe
Szerelési utasítás	AX acéllemezbe történő beépítéshez csak belső kiépítésre szolgáló AX sínnel együtt
Megjegyzés	A rendszersín egyedi komponensekkel történő kiépítése esetén lemezcsavarokra, vagy M5 menetmetsző csavarra van szükség
Használható	Házípus: VX AX Műanyag AX AX fali ház, 3 részes CX álló pult CX alsó pultrész Suitable for width or height or depth: 400 mm
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	0,68 kg
Bruttó tömeg	0,686 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	4,56
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	VX rendszersín, 15x39mm, 400mm, 4db/c

Jóváhagyások

Magyarázatok	PCF-declaration
--------------	-----------------