

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.720

14 x 39 mm-es rendszersín

Állapot: 2026.05.15. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.720 - 14 x 39 mm-es rendszersín VX, VX SE, PC, IW, AX típushoz

Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez.



Jellemzők

Cikkszám	VX 8619.720
Termékleírás	Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Distance between fixing points	475 mm
Megfelelő az ajtószélességhez	600 mm
VX beépítési lehetőségek	In door width 600 mm
VX SE beépítési lehetőségek	In door width 600 mm
AX beépítési lehetőségek	In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX 1200 mm házszélességbe, záras ajtóba
Nemesacél AX beépítési lehetőségek	600 mm házmagasságba
Műanyag AX beépítési lehetőségek	In door width 600 mm

Jellemzők

3 részes AX, beépítési lehetőségek	673 mm házmélységbe, vagy a falrész szélességébe
PC beépítési lehetőségek	In door width 600 mm
CX beépítési lehetőségek	In door width 600 mm
Szerelési utasítás	AX acéllemezbe történő beépítéshez csak belső kiépítésre szolgáló AX sínnel együtt
Megjegyzés	A rendszersín egyedi komponensekkel történő kiépítése esetén lemezcsavarokra, vagy M5 menetmetsző csavarra van szükség
Használható	Házípus: VX VX SE PC AX AX fali ház, 3 részes CX álló pult CX alsó pultrész Suitable for width or height or depth: 600 mm
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	0,956 kg
Bruttó tömeg	1,14 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	VX rendszersín, 15x39mm, 600mm, 4db/c

Jóváhagyások

Magyarázatok	PCF-declaration
--------------	-----------------