

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.730

14 x 39 mm-es rendszersín

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.730 - 14 x 39 mm-es rendszersín VX, VX SE, PC, IW, AX típushoz

Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez.



Jellemzők

Cikkszám	VX 8619.730
Termékleírás	Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Distance between fixing points	675 mm
Megfelelő az ajtószélességhez	800 mm
VX beépítési lehetőségek	In door width 800 mm
VX SE beépítési lehetőségek	In door width 800 mm
AX beépítési lehetőségek	In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Nemesacél AX beépítési lehetőségek	800 mm házmagasságba
Műanyag AX beépítési lehetőségek	In door width 800 mm
PC beépítési lehetőségek	In door width 800 mm

Jellemzők

CX beépítési lehetőségek	In door width 800 mm
VX lábazat beépítési lehetőségek	850 mm lábazatszélességbe a lábazati sarokelemekre történő szerelés esetén
Szerelési utasítás	AX acéllemezbe történő beépítéshez csak belső kiépítésre szolgáló AX sínnel együtt
Megjegyzés	A rendszersín egyedi komponensekkel történő kiépítése esetén lemezcsavarokra, vagy M5 menetmetsző csavarra van szükség
Használható	Házípus: VX VX SE PC AX Műanyag AX CX álló pult CX alsó pultrész Suitable for width or height or depth: 800 mm
Használható	VX lábazati rendszer
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	1,4 kg
Bruttó tömeg	1,588 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	10,52
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	VX rendszersín, 15x39mm, 800mm, 4db/c

Jóváhagyások

Magyarázatok	PCF-declaration
--------------	-----------------