

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.770

14 x 39 mm-es rendszersín

Állapot: 2026.06.30. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.770 - 14 x 39 mm-es rendszersín VX, VX SE, PC, IW, AX típushoz

Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez.



Jellemzők

Cikkszám	VX 8619.770
Termékleírás	Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Distance between fixing points	1 075 mm
AX beépítési lehetőségek	In enclosure height 1200 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Nemesacél AX beépítési lehetőségek	1200 mm házmagasságba
Szerelési utasítás	AX acéllemezbe történő beépítéshez csak belső kiépítésre szolgáló AX sínnel együtt
Megjegyzés	A rendszersín egyedi komponensekkel történő kiépítése esetén lemezcsavarokra, vagy M5 menetmetsző csavarra van szükség
Használható	Házípus: AX Suitable for width or height or depth: 1.200 mm

Jellemzők

Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	2,16 kg
Bruttó tömeg	2,28 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	16,68
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	VX rendszersín, 14x39mm, 1200mm, 4db

Jóváhagyások

Magyarázatok	PCF-declaration
--------------	-----------------