


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8620.008

# Lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takaróelemmel, 100 mm

Állapot: 2025.11.17. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8620.008 - Lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takaróelemmel, 100 mm VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW típushoz

Lábazati sarokelemek formázott pozícionáló segéddel a felépítés és a sorolás megkönnyítéséhez, alkalmazásnak megfelelően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő legjobb hozzáféréshez, sarok- és sorolófedéllel letakarható.

## Jellemzők

Cikkszám	VX 8620.008
Termékleírás	Lábazati sarokelemek formázott pozícionáló segéddel a felépítés és a sorolás megkönnyítéséhez, alkalmazásnak megfelelően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő legjobb hozzáféréshez, sarok- és sorolófedéllel letakarható.
Anyag	Lábazati sarokelem: acéllemez Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez Sarok- és sorolófedél: műanyag
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	4 db lábazati sarokelem, 100 mm magas 4 db sarok takarás 1 db sorolófedél 2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés	Oldalsó lábazati takarólemezek egy lábazati egység lezárásához, a lábazat egymás közötti további stabilizáláshoz, vagy a lábazat belső kiépítéséhez
Méret	Magasság: 100 mm
Használható	Házípus: VX Szélesség: = 1.600 mm
Tömeg/cs. e.	7,32 kg

# Jellemzők

---

Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	6.92
Bruttó tömeg	7.86
Vámtarifaszám	94039910
EAN	4028177922075
E-Number Sweden	E3465052
ECLASS 8.0	27182003

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------