


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.070

Nemesacél oldalsó lábazati takarólemez, 100 mm

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.070 - Nemesacél oldalsó lábazati takarólemez, 100 mm VX lábazati rendszerhez

A nemesacél lábazati takaróelemeket mélységben a lábazati egység oldalsó lezárásához, illetve a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez lehet alkalmazni. A 100 mm magas takarólemezek a 200 mm magas lábazatba is behelyezhetők és kombinálhatók.

Jellemzők

Cikkszám	VX 8620.070
Termékleírás	Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra vagy egy 200 mm magas, vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.
Anyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület	Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés	Az 1. generációs lábazati rendszer komponensei nem kombinálhatók a 2. generációs lábazati rendszer komponenseivel
Méret	Magasság: 100 mm
Használható	Mélység: = 400 mm
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X 12-es típus
Tömeg/cs. e.	1,59 kg
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	1 kg
Bruttó tömeg	1,028 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000721

Jellemzők

ECLASS 8.0

27182003

Termékleírás

VX LÁBAZATI ELEM, OLDALSÓ 100x400

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL - FTTA