

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8620.072

# Nemesacél oldalsó lábazati takarólemez, 100 mm

Állapot: 2026.06.20. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8620.072 - Nemesacél oldalsó lábazati takarólemez, 100 mm VX lábazati rendszerhez

A nemesacél lábazati takaróelemeket mélységben a lábazati egység oldalsó lezárásához, illetve a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez lehet alkalmazni. A 100 mm magas takarólemezek a 200 mm magas lábazatba is behelyezhetők és kombinálhatók.

## Jellemzők

Cikkszám	VX 8620.072
Termékleírás	Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra vagy egy 200 mm magas, vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.
Anyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület	Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés	Az 1. generációs lábazati rendszer komponensei nem kombinálhatók a 2. generációs lábazati rendszer komponenseivel
Méret	Magasság: 100 mm
Használható	Mélység: = 600 mm
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X 12-es típus
Tömeg/cs. e.	2,8 kg
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	1,72 kg
Bruttó tömeg	1,82 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000721

## Jellemzők

---

ECLASS 8.0

27182003

---

Termékleírás

VX LÁBAZATI ELEM, OLDALSÓ 100x600

## Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL - FTTA