

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.094

Lábazati takarólapok kefés léccel

Állapot: 2026.04.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.094 - Lábazati takarólapok keféssel VX lábazati rendszerhez

A 100 mm magas lábazati takaróelemek mélységben és magasságban is a kábel lábazatba vezetéséhez használhatók. A takarólemezek így a 200 mm magas lábazatba is behelyezhetők, és kombinálhatók további 100 mm magas takarólemezekkel.

Jellemzők

Cikkszám	VX 8620.094
Termékleírás	Kábel lábazatba vezetéséhez. 200 mm lábazatmagasság esetén egy vagy két kefebetétes takarólemez használható. A VX lábazati rendszer teljesen szimmetrikus, ezért a takarólemezek a kefebetéttel elöl, hátulra és oldalt is felszerelhetők a lábazati sarokelemre.
Anyag	Lábazati takarólemezek: acéllemez Kefebetét: műanyag, önkilító
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret	Magasság: 100 mm
Használható	Házípus: VX TX CableNet Szélesség/mélység: 1.000 mm
Type rating az UL 50E szerint	Type 1, 12
Tömeg/cs. e.	2,28 kg
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	2,08 kg
Bruttó tömeg	2,28 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Jellemzők

Termékleírás

VX lábazati elem, kefécs, 100x1000mm,

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL - FTTA