

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.031

Oldalsó lábazati takarólemezek

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.031 - Oldalsó lábazati takarólemezek VX acéllemez rendszerhez

Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra egy 200 mm magas vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.



Jellemzők

Cikkszám	VX 8660.031
Kivitel	Zárt
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret	Magasság: 100 mm
Használható	Házípus: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Mélység: = 400 mm

Jellemzők

Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
Tömeg/cs. e.	1,11 kg
Csomagolási egység	2 db
Használható	VX acéllemez rendszerhez
Nettó tömeg	1 kg
Bruttó tömeg	1,152 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	5,31 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Termékleírás	VX acéllemez oldalsó lábazati takarólemez, Ma: 100 mm, 400 mm mélységhez, acéllemez

Jóváhagyások

Magyarázatok

PCF-declaration