


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8660.033

# Oldalsó lábazati takarólemezek

Állapot: 2026.06.28. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8660.033 - Oldalsó lábazati takarólemezek VX acéllemez rendszerhez

Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra egy 200 mm magas vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.



## Jellemzők

Cikkszám	VX 8660.033
Kivitel	Zárt
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret	Magasság: 100 mm
Használható	Házípus: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Mélység: = 600 mm

## Jellemzők

Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
Tömeg/cs. e.	1,92 kg
Csomagolási egység	2 db
Használható	VX acéllemez rendszerhez
Nettó tömeg	1,71 kg
Bruttó tömeg	2,008 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	7,96 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Termékleírás	VX acéllemez oldalsó lábazati takarólemez, Ma: 100 mm, 600 mm mélységhez, acéllemez

## Jóváhagyások

Magyarázatok

PCF-declaration