


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.043

Oldalsó lábazati takarólemezek

Állapot: 2026.04.17. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.043 - Oldalsó lábazati takarólemezek VX acéllemez rendszerhez

Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra egy 200 mm magas vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.



Jellemzők

| | |
|--------------|--|
| Cikkszám | VX 8660.043 |
| Kivitel | Zárt |
| Anyag | Acéllemez |
| Szín | RAL 9005 |
| Egységcsomag | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Méret | Magasság: 200 mm |
| Használható | Házípus: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Mélység: = 600 mm |

Jellemzők

| | |
|-------------------------------|--|
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 12-es típus |
| Tömeg/cs. e. | 3,11 kg |
| Csomagolási egység | 2 db |
| Használható | VX acéllemez rendszerhez |
| Nettó tömeg | 3,22 kg |
| Bruttó tömeg | 3,236 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 11,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Termékleírás | VX acéllemez oldalsó lábazati takarólemez, Ma: 200 mm, 600 mm mélységhez, acéllemez |

Jóváhagyások

Magyarázatok

PCF-declaration