

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.063


Base/plinth corner pieces with
base/plinth trim panels, front and
rear for VX base/plinth system,
stainless steel

Állapot: 2025.07.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)



VX 8660.063 - Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear for VX base/plinth system, stainless steel új kivitel

Base/plinth corner pieces with front and rear trim panel. Large openings in the base/plinth corner piece for optimum access to the screw connection. Seamlessly bayable.



Jellemzők

Cikkszám	VX 8660.063
Anyag	Lábazati sarokelem: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Takarólapok: ABS
Felület	Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt 4 db lábazati sarokelem 4 takarólap 1 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 200 mm magas 2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas
Megjegyzés	Side base/plinth trim panels are required to finish off a base/plinth unit and also for additional stability between the base/plinths. If necessary, the cover caps included with the supply may be exchanged for stainless steel cover caps for VX base/plinth system, stainless steel. Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
Méret	Magasság: 200 mm

Jellemzők

Használható	Házípus: VX VX SE TS PC Szélesség: = 1.200 mm
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X 12-es típus
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	10.98
Bruttó tömeg	10.989
Vámtarifaszám	94039910
EAN	4028177038554
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------