

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.093

Lábazati takarólapok kefécs léccel

Állapot: 2026.04.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.093 - Lábazati takarólapok keféssel VX acéllemez rendszerhez

Kábel lábázatba történő vezetéséhez. 200 mm lábázatmagasság esetén egy vagy két kefebetétes takarólemez használható. Az opcionális takarólemez-rögzítővel a takarólemezek a kefebetéttel oldalt is felszerelhetők a lábazati sarokelemre.

Jellemzők

Cikkszám	VX 8660.093
Kivitel	kefebetéttel
Anyag	Lábazati takarólemezek: acéllemez Kefebetét: műanyag, önkiló
Szín	RAL 9005
Méret	Magasság: 100 mm
Használható	Házípus: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Szélesség/mélység: 800 mm
Csomagolási egység	2 db
Használható	VX acéllemez rendszerhez
Szerelési utasítás	Mélységbe történő beépítéshez az opcionális takarólap-rögzítőre van szükség.
Nettó tömeg	1,612 kg
Bruttó tömeg	1,616 kg
Vámtarifaszám	94039910

Jellemzők

ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Termékleírás	VX lábazati takarólemez kefebetéttel, 800 mm szélességhez/ mélységhez
