

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.095

Lábazati takarólapok kefécs léccel

Állapot: 2026.07.09. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.095 - Lábazati takarólapok keféssel VX acéllemez rendszerhez

Kábel lábazatba történő vezetéséhez. 200 mm lábazatmagasság esetén egy vagy két kefebetétes takarólemez használható. Az opcionális takarólemez-rögzítővel a takarólemezek a kefebetéttel oldalt is felszerelhetők a lábazati sarokelemre.

Jellemzők

Cikkszám	VX 8660.095
Kivitel	kefebetéttel
Anyag	Lábazati takarólemezek: acéllemez Kefebetét: műanyag, önkilító
Szín	RAL 9005
Méret	Magasság: 100 mm
Használható	Házípus: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Szélesség/mélység: 1.200 mm
Csomagolási egység	2 db
Használható	VX acéllemez rendszerhez
Szerelési utasítás	Mélységbe történő beépítéshez az opcionális takarólap-rögzítőre van szükség.
Nettó tömeg	2,5 kg
Bruttó tömeg	2,554 kg
Vámtarifaszám	94039910

Jellemzők

ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Termékleírás	VX lábazati takarólemez kefebetéttel, 1200 mm szélességhez/ mélységhez
