

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8685.300 TS 8 sarokszekrények

Állapot: 2020.01.20. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8685.300 - TS 8 sarokszekrények

TS 8 szekrények átlós sorolásához, különböző mélységekben is.

Jellemzők

Cikkszám	TS 8685.300
Termékleírás	A sarokszekrény és szállítási terjedelme gondoskodik arról, hogy a TS 8 minden sorolási lehetőséget biztosítani tudjon. A hátlappal és aszimmetrikus oldalfallal ellátott sarokszekrény szélességben és mélységben egyaránt lehetővé teszi a sorolást. A fenéklemezek elhelyezkedésének iránya a hátlappal párhuzamos. A négyzet alaprajzú TS 8 szekrényeknél a fenéklemezek 90°-kal elforgathatók. A sorolástechnika az összes többi TS 8 szekrénnel azonos.
Anyag	Acéllemez, 1,5 mm
Felület	Szekrényváz, tető, hátfal, oldalfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Fenéklemez: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Szekrényváz Tető Hátoldal (a leghosszabb oldalon) Aszimmetrikus oldalfal Fenéklemezek (hosszanti irányban osztott)
Megjegyzés a cikkszámhoz	Szállítási idő megegyezés szerint
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 1.800 mm Mélység: 500 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	88.1
Bruttó tömeg	93.8
Vámtarifaszám	94032080
EAN	4028177253155

Jellemzők

ECLASS 8.0

27180101