

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8700.030

Felcsavarozható nemesacél oldalfal

Állapot: 2026.06.07. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8700.030 - Felcsavarozható nemesacél oldalfalak VX rendszerhez

Felcsavarozható nemesacél oldalfalak VX-hez.

Jellemzők

Cikkszám	VX 8700.030
Előnyei	Időtakarékos felszerelés csíptethető oldalfaltartóval Automatikus potenciálkiegyenlítés és nagyobb EMC-védelem a belső érintkező elemmel szerelt lemeztartó segítségével Egyszerű magasság- és mélységállítás a felfüggesztési segédlet révén Egyszemélyes összeszerelés Földelőcsap nagyméretű, fényezésmentes érintkezési felülettel az optimális felfekvésért
Anyag	1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Felület	Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható	Házípus: VX Magasság: = 1.800 mm Mélység: = 400 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
Alapanyag	Nemesacél
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	17,5 kg
Bruttó tömeg	17,8 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

Jellemzők

Termékleírás

VX OLDALLAP, 1800x400, NEMESACÉL, 2DB/CS