

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8700.840

Felcsavarozható nemesacél oldalfalak

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8700.840 - Felcsavarozható nemesacél oldalfalak TS-hez

Felcsavarozható oldalfalak, nemesacél, TS-hez.



Jellemzők

Cikkszám	TS 8700.840
Előnyei	Automatikus potenciálkiegyenlítés és nagyobb EMC-védelem az érintkező elemmel szerelt lemeztartó segítségével Egyszerű elhelyezés a felfüggesztési segéd révén Földelőcsap érintkezőfelülettel
Anyag	1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Felület	Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható	Házípus: TS Magasság: = 1.800 mm Mélység: = 400 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 55
Alapanyag	Nemesacél
Csomagolási egység	2 db

Jellemzők

Nettó tömeg	18 kg
Bruttó tömeg	18,4 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Termékleírás	TS felcsavarozható oldallap, TS-hez, SZxMÉ: 40x40 mm, rozsdamentes acél 1.4301