

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.510 Kábelcsatorna

Állapot: 2026.03.29. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.510 - Kábelcsatorna függőleges TS profilhoz

A függőleges szekrényprofilra történő szereléshez, a sorolás helyén két sorolt szekrényprofilon.



Jellemzők

Cikkszám	TS 8800.510
Kivitel	Szélesség: 100 mm, két sorolt szekrényprofilra szereléshez, a sorolás helyén.
Előnyei	A kábelcsatorna rögzítési pontjai illeszkednek a TS rendszerperforációhoz. Így nincs szükség bonyolult fúrásra, mint a DIN-csatornáknál Az elválasztható lapok szükséges kitörései a szerelőlaphoz való kábelcsatornákhöz igazodnak A szerelőlap magasságában található további kitörés lehetővé teszi a kábelcsatornába való közvetlen bevezetést
Anyag	Kemény PVC Nehezen gyúlékony, önkioltó
Szín	RAL 7030 szerű
Egységcsomag	Kábelcsatorna fedéllel
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Megjegyzés	Rövidíthető más szekrényméretekhez.

Jellemzők

Méret	Szélesség: 100 mm Magasság: 1.800 mm Mélység: 80 mm
Használható	Házípus: TS VX SE PC IW Magasság: ≤ 2.000 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	60 °C
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	8,996 kg
Bruttó tömeg	9,47 kg
Vámtarifaszám	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Termékleírás	TS kábelcsatorna függőleges TS profilra, SZxMAxMÉ: 100x1800x80 mm

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---