

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.540 Kábelcsatorna

Állapot: 2026.01.24. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.540 - Kábelcsatorna függőleges TS profilhoz

A függőleges szekrényprofilra történő szereléshez, a sorolás helyén két sorolt szekrényprofilon.



Jellemzők

Cikkszám	TS 8800.540
Kivitel	Szélesség: 100 mm, két sorolt szekrényprofilra szereléshez, a sorolás helyén.
Előnyei	A kábelcsatorna rögzítési pontjai illeszkednek a TS rendszerperforációhoz. Így nincs szükség bonyolult fúrásra, mint a DIN-csatornáknál Az elválasztható lapok szükséges kitörései a szerelőlaphoz való kábelcsatornákhöz igazodnak A szerelőlap magasságában található további kitörés lehetővé teszi a kábelcsatornába való közvetlen bevezetést
Anyag	Kemény PVC Nehezen gyúlékony, önkioltó
Szín	RAL 7030 szerű
Egységcsomag	Kábelcsatorna fedéllel
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Megjegyzés	Rövidíthető más szekrényméretekhez.

Jellemzők

Méret	Szélesség: 100 mm Magasság: 1.600 mm Mélység: 80 mm
Használható	Házípus: TS VX SE PC IW Magasság: ≤ 1.800 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	60 °C
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	8.192
Bruttó tömeg	8.623
Vámtarifaszám	73269098
EAN	4028177238008
ECLASS 8.0	27400703

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---