

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.752 Kábelcsatorna

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.752 - Kábelcsatorna

Speciális DIN lyukasztással a szekrényprofilra vagy felületekre, pl. szerelőlapokra történő közvetlen szereléshez. Szükséges kitörések az elválasztó lapokon és a kábelcsatorna alján.



Jellemzők

Cikkszám	TS 8800.752
Kivitel	szerelőlapokhoz VX rendszerfuratokra történő felszereléshez
Termékleírás	Speciális DIN lyukasztással a szekrényprofilra vagy felületekre, pl. szerelőlapokra történő közvetlen szereléshez. Szükséges kitörések az elválasztó lapokon és a kábelcsatorna alján.
Anyag	Kemény PVC Nehezen gyúlékony, önkioltó Hőálló +60 °C-ig
Szín	RAL 7030 szerű
Egységcsomag	Kábelcsatorna fedéllel
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Beépítési lehetőségek	Speciális DIN lyukasztással a szekrényprofilra vagy felületekre, pl. szerelőlapokra történő közvetlen szereléshez Ha a szerelőlapot hátul a szekrénykerettel egy síkban kell beépíteni (beépítési pozíció ± 0 mm), akkor a vízszintesen felépített kábelcsatornák a szekrényprofilra szerelt kábelcsatornákkal egy síkban zárják le a síkot
Megjegyzés	Rövidíthető más méretekhez.

Jellemzők

Méret	Szélesség: 60 mm Mélység: 80 mm Hossz: 2.000 mm
Csomagolási egység	18 db
Nettó tömeg	23,976 kg
Bruttó tömeg	25,235 kg
Vámtarifaszám	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Termékleírás	TS KÁBELCSATORNA, 2000MM, 60x80MM, 18KLT

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---