

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.806

TS bepattintható anya

Állapot: 2026.04.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.806 - TS bepattintható anya

A függőleges TS/SE szekrényprofilra szereléshez. A csavar meghúzásával biztonságosan rögzül a profilhoz, és így automatikusan létrejön a potenciál-kiegyenlítés.



Jellemzők

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cikkszám | TS 8800.806 |
| Termékleírás | Metrikus menet a függőleges TS, SE szekrényprofilhoz. Szereléshez illeszse, majd pattintsa be az oválfuratokba. Így a bepattintható anya azonnal rögzül. A csavar meghúzásával biztonságosan rögzül a profilhoz, és így automatikusan létrejön a potenciál-kiegyenlítés. |
| Előnyei | a lemezcsavarok alternatívája különösen alkalmas dinamikusan terhelt összeköttetésekhez |
| Anyag | Nemesacél finomöntvény |
| Beépítési lehetőségek | A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra és a vízszintes VX SE szekrényprofilra (felül szélességben). |
| Méret | Menet: M6 |
| Megfelelő a következő háztípusokhoz | TS VX SE |
| Menet | M6 |
| Csomagolási egység | 20 db |
| Nettó tömeg | 1 kg |
| Bruttó tömeg | 1,085 kg |
| Vámtarifaszám | 73181692 |
| ETIM 9 | EC002358 |

Jellemzők

ECLASS 8.0

23110815

Termékleírás

TS bepattintható anya, méret: M6