


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8800.808

## TS bepattintható anyja

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.808 - TS bepattintható anya

A függőleges TS/SE szekrényprofilra szereléshez. A csavar meghúzásával biztonságosan rögzül a profilhoz, és így automatikusan létrejön a potenciál-kiegyenlítés.



## Jellemzők

Cikkszám	TS 8800.808
Termékleírás	Metrikus menet a függőleges TS, SE szekrényprofilhoz. Szereléshez illeszse, majd pattintsa be az oválfuratokba. Így a bepattintható anya azonnal rögzül. A csavar meghúzásával biztonságosan rögzül a profilhoz, és így automatikusan létrejön a potenciál-kiegyenlítés.
Előnyei	a lemezcsavarok alternatívája különösen alkalmas dinamikusan terhelt összeköttetésekhez
Anyag	Nemesacél finomöntvény
Beépítési lehetőségek	A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra és a vízszintes VX SE szekrényprofilra (felül szélességben).
Méret	Menet: M8
Megfelelő a következő háztípusokhoz	TS VX SE
Menet	M8
Csomagolási egység	20 db
Nettó tömeg	0,82 kg
Bruttó tömeg	1,04 kg
Vámtarifaszám	73181692
ETIM 9	EC002358

# Jellemzők

---

ECLASS 8.0

23110815

---

Termékleírás

TS bepattintható anya, méret: M8