


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.320 TS tetőlemezek

Állapot: 2025.06.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8801.320 - TS tetőlemezek

Jellemzők

Cikkszám	TS 8801.320
Termékleírás	Tetőklímák, tetőre szerelhető levegő/víz hőcserélők szereléséhez. A tetőlemezben lévő kivágások úgy vannak elrendezve, hogy a tetőklímák a szekrény közepén legyenek.
Előnyei	Egyszerű és gyors szerelés
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szereléshez szükséges kihagyás	Szélesség:475 mm Mélység:260 mm
Distance cut-out to back	129,3 mm
Megjegyzés	A hűtőberendezések 8801.310 tetőlemezre történő felszerelésekor bele fog ütközni a szekrény szállítófüleibe, ezért a tetőlemezekhez tetőrögzítő csavarokat mellékelünk. A rögzítés a 8801.340 tetőlemezhez belülről lemez-szögídomokkal és tartókapcsokkal történik.
Az alábbi cikkszámokhoz	3382.... 3359....
Méret	Szélesség: 767,5 mm Magasság: 13 mm Mélység: 567,5 mm
Használható	Házípus: TS Szélesség: = 800 mm Mélység: = 600 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	5.964
Bruttó tömeg	6.278

Jellemzők

Vámtarifaszám	73269098
EAN	4028177360617
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

Jóváhagyások

Tanúsítványok	EAC
---------------	-----