

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.350 TS tetőlemezek

Állapot: 2025.05.25. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8801.350 - TS tetőlemezek

Jellemzők

Cikkszám	TS 8801.350
Termékleírás	Tetőklímák, tetőre szerelhető levegő/víz hőcserélők szereléséhez. A tetőlemezben lévő kivágások úgy vannak elrendezve, hogy a tetőklímák a szekrény közepén legyenek.
Előnyei	Egyszerű és gyors szerelés
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szereléshez szükséges kihagyás	Szélesség:490 mm Mélység:390 mm
Distance cut-out to back	61,3 mm
Megjegyzés	A hűtőberendezések 8801.310 tetőlemezre történő felszerelésekor bele fog ütközni a szekrény szállítófüleibe, ezért a tetőlemezekhez tetőrögzítő csavarokat mellékelünk. A rögzítés a 8801.340 tetőlemezhez belülről lemez-szögídomokkal és tartókapcsokkal történik.
Az alábbi cikkszámokhoz	3209.... 3210.... 3383.... 3384.... 3385.... 3273....
Méret	Szélesség: 1.167,5 mm Magasság: 13 mm Mélység: 567,5 mm
Használható	Házípus: TS Szélesség: = 1.200 mm Mélység: = 600 mm
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Nettó tömeg	8.522
Bruttó tömeg	8.97
Vámtarifaszám	73269098
EAN	4028177360648
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

Jóváhagyások

Tanúsítványok	EAC
---------------	-----