

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8802.280 Csúsztatósínek

Állapot: 2026.04.17. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8802.280 - Csúsztatósínek TS szerelőlaphoz

A szerelőlapok oldalról történő betolásához.



## Jellemzők

Cikkszám	TS 8802.280
Termékleírás	A szerelőlapok oldalról történő betolásához.
Alkalmazási területek	400 mm szekrénymélység esetén 105 - 330 mm szerelési mélység lehetséges 500 mm szekrénymélység esetén 105 - 430 mm szerelési mélység lehetséges 600 mm szekrénymélység esetén 105 - 530 mm szerelési mélység lehetséges 800 mm szekrénymélység esetén 105 - 730 mm szerelési mélység lehetséges
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek	A csúsztatósínek szerelése közvetlenül a szekrényállványra történik, a 25 mm-es raszterben mélységben állítható A szerelőlap rögzítése a csúsztatósínekhez fészkes anyákkal és csavarokkal
Használható	Házípus: TS Szélesség: = 800 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3,831 kg

# Jellemzők

Bruttó tömeg	4,031 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	TS csúsztatósín, TS szerelőlaphoz, szél.: 800 mm