

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.580

TS 8 sorolható rendszerek

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.580 - TS 8 sorolható rendszerek IP 66/NEMA 4

TS 8 sorolható rendszerek, IP 66 védetség, NEMA 4, lakkozott acéllemez.

Jellemzők

Cikkszám	TS 8806.580
Anyag	Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Tető: 1,5 mm-es acéllemez Ajtó: acéllemez, 2,0 mm Hátfal: acéllemez, 1,5 mm Fenék: 1,5 mm-es acéllemez Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület	Szekrényváz, ajtó, tető, hátfal, oldalfal: mártóalapozott és porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Szekrényváz Ajtó Jobb ajtópánt, balra átállítható Tetőlemez Zárt fenéklemez Hátfal Szerelőlap 4 emelőszem Zár: kéttollú, 3 mm-es 2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín 2 szerelőléc szekrénymélységben szerelve Tartozékkészlet oldalfalakrahoz IP 66-ra történő kiépítéshez
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 600 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	699 mm x 1.896 mm
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 66

Jellemzők

NEMA védettség	NEMA 1 NEMA 4 NEMA 12
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 4 12-es típus
IK-kód	IK09
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	123,975 kg
Bruttó tömeg	131,4 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	TS sorolható szekrény, SZxMAxMÉ: 800x2000x600 mm, acéllemez, IP 66 / NEMA 4, szerelőlappal, egyajtós elől

Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas C-UL DNV UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	Felület
Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK