


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.580

TS 8 sorolható rendszerek

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.580 - TS 8 sorolható rendszerek IP 66/NEMA 4

TS 8 sorolható rendszerek, IP 66 védetség, NEMA 4, lakkozott acéllemez.

Jellemzők

| | |
|-------------------------------|---|
| Cikkszám | TS 8806.580 |
| Anyag | Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Tető: 1,5 mm-es acéllemez Ajtó: acéllemez, 2,0 mm Hátfal: acéllemez, 1,5 mm Fenék: 1,5 mm-es acéllemez Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm |
| Felület | Szekrényváz, ajtó, tető, hátfal, oldalfal: mártóalapozott és porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Szekrényváz Ajtó Jobb ajtópánt, balra átállítható Tetőlemez Zárt fenéklemez Hátfal Szerelőlap 4 emelőszem Zár: kéttollú, 3 mm-es 2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín 2 szerelőléc szekrénymélységben szerelve Tartozékészlet oldalfalakrahoz IP 66-ra történő kiépítéshez |
| Méret | Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 600 mm |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 699 mm x 1.896 mm |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 66 |

Jellemzők

| | |
|-------------------------------|---|
| NEMA védettség | NEMA 1 NEMA 4 NEMA 12 |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 Type 4 12-es típus |
| IK-kód | IK09 |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 123,975 kg |
| Bruttó tömeg | 131,4 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | TS sorolható szekrény, SZxMAxMÉ: 800x2000x600 mm, acéllemez, IP 66 / NEMA 4, szerelőlappal, egyajtós elől |

Jóváhagyások

| | |
|---------------|--|
| Jóváhagyások | Bureau Veritas C-UL DNV UL + C-UL (listed) |
| Tanúsítványok | Felület |
| Magyarázatok | Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |