

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8807.010

# VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2026.05.28. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8807.010 - VX25 sorolható szekrényrendszer EMV (elektromágneses összeférhetőség)

A VX25 sorozat nagy szekrényei már alapkiépítésben jó árnyékolást biztosítanak széles frekvenciatartományban. Szigorúbb EMC követelmények esetére a Rittal a VX25 szekrényeket a magas frekvenciákat jól tompító kivitelben is kínálja.

## Jellemzők

Cikkszám	VX 8807.010
Kivitel	EMV kivitel
Termékleírás	A VX25 sorozat nagy szekrényei már alapkiépítésben jó árnyékolást biztosítanak széles frekvenciatartományban. Szigorúbb EMC követelmények esetére a Rittal a VX25 szekrényeket a magas frekvenciákat jól tompító kivitelben is kínálja
Anyag	Szekrényváz: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 1,5 mm Tető: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 1,5 mm Ajtó: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 2,0 mm Hátfal: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 1,5 mm Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület	Szekrényváz: üres Ajtó, hátfal és tetőlemez: kívül lakkozott és belül lakkmentesen tartott Fenéklemez: horganyzott Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Szekrényváz Ajtó(k) Jobb ajtópánt, balra átállítható Hátfal Tetőlemez Fenéklemezek Szerelőlap Zár: kéttollú, 3 mm-es 2 db 18 x 39 mm-es szerelősín

# Jellemzők

IP védetség EN 60 529 szerint	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 600 mm
Ajtók száma	1
Megjegyzés	Sorolt szekrényekhez az EMC árnyékolószigetelés szükséges
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	119,05 kg
Bruttó tömeg	129,6 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	320,3 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	VX25 EMC sorolható szekrényrendszer, Méretek (Szé x Ma x Mé): 800 x 2000 x 600,

# Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	Felület

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK