

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8807.020

VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2025.08.14. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8807.020 - VX25 sorolható szekrényrendszer EMV (elektromágneses összeférhetőség)

A VX25 sorozat nagy szekrényei már alapkiépítésben jó árnyékolást biztosítanak széles frekvenciatartományban. Szigorúbb EMC követelmények esetére a Rittal a VX25 szekrényeket a magas frekvenciákat jól tompító kivitelben is kínálja.

Jellemzők

Cikkszám	VX 8807.020
Kivitel	EMV kivitel
Termékleírás	A VX25 sorozat nagy szekrényei már alapkiépítésben jó árnyékolást biztosítanak széles frekvenciatartományban. Szigorúbb EMC követelmények esetére a Rittal a VX25 szekrényeket a magas frekvenciákat jól tompító kivitelben is kínálja
Anyag	Szekrényváz: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 1,5 mm Tető: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 1,5 mm Ajtó: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 2,0 mm Hátfal: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 1,5 mm Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület	Szekrényváz: üres Ajtó, hátfal és tetőlemez: kívül lakkozott és belül lakkmentesen tartott Fenéklemez: horganyzott Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Szekrényváz Ajtó(k) Jobb ajtópánt, balra átállítható Hátfal Tetőlemez Fenéklemezek Szerelőlap Zár: kéttollú, 3 mm-es 2 db 18 x 39 mm-es szerelősín

Jellemzők

IP védetség EN 60 529 szerint	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 800 mm
Ajtók száma	1
Megjegyzés	Sorolt szekrényekhez az EMC árnyékolószigetelés szükséges
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	121
Bruttó tömeg	135
PCF/VE (Cradle to Gate)	332,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
EAN	4028177924468
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas DNV-GL UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	Felület
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK