

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8808.500

TS 8 sorolható rendszerek

Állapot: 2026.04.09. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8808.500 - TS 8 sorolható rendszerek

A sorolható acéllemez TS 8 rendszer szimmetrikus profilja révén szélességben és mélységben jelentős helymegtakarítást, valamint egyszerű belső kiépítést biztosít. A sorolhatóságot is minden oldalról biztosítja. Emellett az összes sík alkatrész beépített, automatikus potenciálkiegyenlítése és a háromszoros felületkezelés optimális biztonságot jelent.



Jellemzők

Cikkszám	TS 8808.500
Anyag	Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Tető: 1,5 mm-es acéllemez Ajtó: acéllemez, 2,0 mm Hátfal: acéllemez, 1,5 mm Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap és fenéklemezek: horganyzott
Szín	RAL 7035

Jellemzők

Egységcsomag	Szekrényváz Ajtó(k) Egyajtós szekréyeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalra cserélhető Tetőlemez Hátfal 4 emelőszem Zár: kéttollú, 3 mm-es Fenéklemezek Szerelőlap 2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín 2 szerelőléc szekrénymélységben szerelve
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 800 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	699 mm x 1.896 mm
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 55
NEMA védettség	NEMA 1 NEMA 12
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
IK-kód	IK09
Ajtók száma	1
2 supportstrips in depth	Igen
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	130,15 kg
Bruttó tömeg	137 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	TS sorolható szekrény, SZxMAxMÉ: 800x2000x800 mm, acéllemez, szerelőlappal, egyajtós elől

Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	Felület
Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
