

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8808.790

TS 8 sorolható rendszerek

Állapot: 2025.12.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8808.790 - TS 8 sorolható rendszerek üvegajtóval és hátsó ajtóval

TS 8 sorolható szekrények alumínium-üveg ajtóval és egytáblás biztonsági üveggel.

Jellemzők

Cikkszám	TS 8808.790
Anyag	Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Tető: 1,5 mm-es acéllemez Alumínium átlátszó ajtó 3 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel Hátsó ajtó: 2,0 mm-es acéllemez Feneklemez: 1,5 mm-es acéllemez
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Tető, hátsó ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Feneklemez: horganyzott Ajtó: porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Szekrényváz Tetőlemez Feneklemez Alumínium-üveg ajtó elől, 180°-os zsanérok Hátsó ajtó, 130°-os pánt Zár elől és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár 2 szerelőléc szekrénymélységben szerelve
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 800 mm
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 55
Alapanyag	Alumínium
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	95
Bruttó tömeg	100

Jellemzők

EAN	4028177698352
-----	---------------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas UL UL + C-UL (listed)
--------------	--