

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8828.000

VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2026.04.06. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8828.000 - VX25 sorolható szekrényrendszer

Alapszekrény

A standard a kapcsolószekrény-építésben: szekrényváz egy vagy két elülső ajtóval, hátfallal, szerelőlappal, tetőlemezzel, osztott fenéklemezzel. Tökéletesen alkalmas a hatékony szekrénykiépítéshez.



Jellemzők

| | |
|----------|---|
| Cikkszám | VX 8828.000 |
| Anyag | Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Tető: 1,5 mm-es acéllemez Ajtó: acéllemez, 2,0 mm Hátfal: acéllemez, 1,5 mm Fenéklemek: 1,5 mm-es acéllemez Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm |
| Felület | Szekrényváz: mártóalapozott Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap és fenéklemek: horganyzott |
| Szín | RAL 7035 |

Jellemzők

| | |
|-------------------------------|--|
| Egységcsomag | Szekrényváz Ajtó(k) Jobb ajtópánt, balra átállítható Tetőlemez Hátfal Fenéklemezek Szerelőlap 2 db 18 x 39 mm-es szerelősín Zár: kéttollú, 3 mm-es |
| Méret | Szélesség: 800 mm Magasság: 2.200 mm Mélység: 800 mm |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 699 mm x 2.096 mm |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 55 |
| NEMA védetség | NEMA 12 |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 12-es típus |
| IK-kód | IK10 |
| Ajtók száma | 1 |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 298,501 lb |
| Bruttó tömeg | 323,633 lb |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 362,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 9403200082 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Jellemzők

| | |
|--------------|---|
| Termékleírás | VX sorolható szekrény, SZxMAxMÉ: 800x2200x800 mm, acéllemez, szerelőlappal, egyajtós elől |
|--------------|---|

Jóváhagyások

| | |
|---------------|---|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
| Tanúsítványok | Felület |
| Magyarázatok | Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK PCF-declaration |