

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8840.110

VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2026.04.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8840.110 - VX25 sorolható szekrényrendszer

Alapszekrény üvegajtóval

VX alapszekrény üvegajtóval ipari alkalmazásra: szekrényváz elől üvegajtóval, hátsó fém ajtóval, tetőlemezzel, osztott fenéklemezekkel. Tökéletesen alkalmas a hatékony szekrénykiépítéshez.



Jellemzők

Cikkszám	VX 8840.110
Anyag	Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Tető: 1,5 mm-es acéllemez Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm Hátsó ajtó: 2,0 mm-es acéllemez Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Szekrényváz Alumínium-üveg ajtó elől (180°) Acéllemez ajtó hátul (130°) Zár elől és hátul: kéttollú, 3 mm Tetőlemez Fenéklemez
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 800 mm

Jellemzők

IP védetség EN 60 529 szerint	IP 55
NEMA védetség	NEMA 1 NEMA 12
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
IK-kód	IK08
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	87 kg
Bruttó tömeg	90 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	221,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	VX szekrény BHT: 800x2000x800 mm, üvegajtós

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	Felület Védetség
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK