

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8881.000

# VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2026.06.28. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8881.000 - VX25 sorolható szekrényrendszer

## Alapszekrény

A standard a kapcsolószekrény-építésben: szekrényváz két elülső ajtóval, hátfallal, szerelőlappal, tetőlemezzel, osztott fenéklemezzel. Tökéletesen alkalmas a hatékony szekrénykiépítéshez.



## Jellemzők

---

|          |             |
|----------|-------------|
| Cikkszám | VX 8881.000 |
|----------|-------------|

---

|       |   |
|-------|---|
| Anyag | Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez<br>Tető: 1,5 mm-es acéllemez<br>Ajtó: acéllemez, 2,0 mm<br>Hátfal: acéllemez, 1,5 mm<br>Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez<br>Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm |
|-------|---|

---

|         |   |
|---------|---|
| Felület | Szekrényváz: mártóalapozott<br>Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk<br>Szerelőlap és fenéklemezek: horganyzott |
|---------|---|

---

|      |          |
|------|----------|
| Szín | RAL 7035 |
|------|----------|

---

# Jellemzők

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Egységcsomag                  | Szekrényváz<br>Ajtó(k)<br>Jobb ajtópánt, balra átállítható<br>Tetőlemez<br>Hátfal<br>Fenéklemezek<br>Szerelőlap<br>2 db 18 x 39 mm-es szerelősín<br>Zár: kéttollú, 3 mm-es |
| Méret                         | Szélesség: 800 mm<br>Magasság: 1.800 mm<br>Mélység: 600 mm   |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma)  | 699 mm x 1.696 mm  |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 55  |
| NEMA védetség                 | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1<br>12-es típus  |
| IK-kód                        | IK10   |
| Ajtók száma                   | 2  |
| Alapanyag                     | Acéllemez  |
| Csomagolási egység            | 1 db   |
| Nettó tömeg                   | 116,55 kg  |
| Bruttó tömeg                  | 120,6 kg   |
| PCF/VE (Cradle to Gate)       | 334,97 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz   | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján   |
| Vámtarifaszám                 | 94032080   |
| ETIM 9                        | EC000261   |
| ETIM 8                        | EC000261   |
| ECLASS 8.0                    | 27180101   |

# Jellemzők

---

Termékleírás

VX szekrény, 800x1800x600mm, 2-ajtós

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Tanúsítványok

Felület

---

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat  
Megfelelőségi nyilatkozat  
PCF-declaration