


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8900.050

Szakaszolókapcsoló fedél TS-hez
(amerikai változat)

Állapot: 2026.06.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8900.050 - Szakaszolókapcsoló fedél TS-hez (amerikai változat)

TS leválasztó kapcsoló fedél (USA-változat), USA-előírás szerint, csak főkapcsoló működtető karral együtt.



Jellemzők

Cikkszám

TS 8900.050

Termékleírás

Főajtó retesszel a kapcsolószekrények és kapcsolószekrény-kombinációk USA-előírás szerinti biztonsági reteszeléséhez, csak az alábbi főkapcsolóhoz tartozó működtető karral együtt: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 és 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens fogantyú kompakt teljesítménykapcsolók Max-Flex meghajtásához, SENTRON sorozat (ED, FD, LD, JD. Siemens 3VL teljesítménykapcsolókhoz nem) amerikai cikkszám: FHOH, General Electric TDA 1. és 2. típus, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.

Jellemzők

Előnyei	<p>Teljesíti az UL 508 A követelményeit működtető mechanizmussal, mellékajtó-reteszeléssel és tolórudakkal együtt alkalmazva. Kompakt változat, csupán 100 mm széles.</p> <p>Szerelés egy oldalfal helyett. Ezáltal minden egyajtós standard TS 8 szekrény ezzel a fedéllel építhető ki elválasztó kapcsolós szekrénné. A szekrény komplett beszerelési felülete megmarad. Tetszés szerint a szekrény bal vagy jobb oldalához szerelhető. Az integrálható TS szerelőlap közdarabbal együtt a főszekrény szerelési felülete szélességben kb. 100 mm-rel növelhető.</p>
Anyag	Acéllemez
Felület	Porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Főajtó retesszel, fedőlappal és rögzítési segédanyagokkal.
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 55
NEMA védettség	NEMA 12
Méret	Szélesség: 100 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 500 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	22,2 kg
Bruttó tömeg	24,7 kg
Vámtarifaszám	73269098
ECLASS 8.0	27180101

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------