


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8950.840

TS szakaszolókapcsoló fedél (amerikai változat)

Állapot: 2026.04.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8950.840 - TS szakaszolókapcsoló fedél (amerikai változat)

A kapcsolószekrény-kombinációk UL szerinti biztonsági reteszelése az USA-ban érvényes előírások szerint. Az elválasztó kapcsoló burkolata teljesíti az UL 508 A követelményeit működtető mechanizmussal, mellékajtó-reteszeléssel és tolórudakkal együtt alkalmazva.



Jellemzők

Cikkszám	TS 8950.840
Termékleírás	Főajtó retesszel a kapcsolószekrények és kapcsolószekrény-kombinációk USA-előírás szerinti biztonsági reteszeléséhez, csak az alábbi főkapcsolóhoz tartozó működtető karral együtt.
Előnyei	<p>Teljesíti az UL 508 A követelményeit működtető mechanizmussal, mellékajtó-reteszeléssel és tolórudakkal együtt alkalmazva.</p> <p>Kompakt típus, 125 mm széles, a szekrény bal és jobb oldalára is szerelhető. Ezáltal minden egyajtós standard TS 8 szekrény ezzel a fedéllel építhető ki leválasztóajtós szekrényvé. A szekrény komplett beszerelési felülete megmarad.</p> <p>Az integrálható TS szerelőlap közdarabbal együtt a főszekrény szerelési felülete szélességben kb. 100 mm-rel növelhető.</p> <p>A fedél csak egyajtós, csöves ajtókerettel rendelkező szekrényre szerelhető</p> <p>Két kitörés működtetőkarhoz az elülső oldalon a különböző magasságokban történő beépítéshez.</p>

Jellemzők

Alkalmazási területek

Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 és 140 U-K-FCX04
Square D: 9422 A1
General Electric: TDA 1. és 2. típus
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA 4x típushoz
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA 12-es típushoz
Siemens fogantyú 3VL UL légmegszakítók bowdenhuzalos kezelőmechanizmusához (Max-Flex meghajtás):
3VA9978-0CH72, acél epoxy bevonattal, nyomtatott piros/fekete ON/OFF (BE/KI) felirat (3VA9..8-0CK12 Max-Flex komplett építőkészlet csomagolási egysége is tartalmazza)
3VA9978-0CH82, krómozott acél, nyomtatott piros/fekete ON/OFF (BE/KI) felirat
3VA9978-0CH74, acél epoxy bevonattal, nyomtatott fekete/fekete ON/OFF (BE/KI) felirat
3VL9600-3JP61, acél epoxy bevonattal, nyomtatott fekete/fekete ON/OFF (BE/KI) felirat
Siemens fogantyú 3VL UL légmegszakítók bowdenhuzalos kezelőmechanizmusához (Max-Flex meghajtás):
3VL9600-3JP01, műanyag, nyomtatott piros/zöld ON/OFF (BE/KI) felirat (3VL9.00-3JM01 Max-Flex komplett építőkészlet csomagolási egysége is tartalmazza)
3VL9600-3JP21, acél epoxy bevonattal, nyomtatott piros/fekete ON/OFF (BE/KI) felirat
3VL9600-3JP41, krómozott acél, nyomtatott piros/fekete ON/OFF (BE/KI) felirat
3VL9600-3JP61, acél epoxy bevonattal, nyomtatott fekete/fekete ON/OFF (BE/KI) felirat
Siemens fogantyú SENTRON sorozatú (ED, FD, LD, JD, ...) légmegszakítók bowdenhuzalos kezelőmechanizmusához (Max-Flex meghajtás), amerikai cikkszám: FHOH, acél epoxy bevonattal, nyomtatott piros/fekete ON/OFF (BE/KI) felirat

Anyag	Acéllemez
Felület	Porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Főajtó retesszel, fedőlappal és rögzítési segédanyagokkal.
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
NEMA védetség	NEMA 12

Jellemzők

Megjegyzés	A leválasztókapcsoló burkolata előtti szekrénynek egyajtósnak kell lennie
Méret	Szélesség: 119,5 mm Magasság: 1.800 mm Mélység: 400 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	14,2 kg
Bruttó tömeg	15,9 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000712
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	TS szakaszoló ajtó burkolat (USA kivétel), SZxMAxMÉ: 119,5x1800x400 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK