

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8951.020

# Szakaszolókapcsoló burkolat

Állapot: 2026.06.18. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8951.020 - Szakaszolókapcsoló burkolat VX rendszerhez

Főajtó reteszelésére, a kapcsolószekrények és szekrény-kombinációk UL előírás szerinti biztonsági reteszeléséhez. Tesztelve Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens gyártmányú főkapcsoló működtető karral (fogantyúval).

## Jellemzők

Cikkszám	VX 8951.020
Termékleírás	Főajtó reteszelésére, a kapcsolószekrények és szekrény-kombinációk UL előírás szerinti biztonsági reteszeléséhez. Tesztelve Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens gyártmányú főkapcsoló működtető karral (fogantyúval).
Előnyei	<p>Teljesíti az UL 508 A előírásait</p> <p>Működtető mechanikával, mellékajtó-reteszeléssel, és tolórudakkal együtt ez a sorolt kombinációkhoz is teljesül</p> <p>Tetszés szerint a szekrény bal vagy jobb oldalához szerelhető. Ezáltal minden egyajtós standard szekrény ezzel a fedéllel kiépíthető leválasztóajtós szekrénné. A szekrény komplett beszerelési felülete megmarad.</p> <p>Az integrálható szerelőlap köztes darabbal együtt a főszekrény szerelési felülete kb. 14%-kal növelhető</p> <p>Két kitörés működtetőkarhoz az elülső oldalon a különböző magasságokban történő beépítéshez.</p>

# Jellemzők

Alkalmazási területek	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 és 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA 1. és 2. típus Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA 4x típushoz Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA 12-es típushoz Siemens: bowdennel működő kezelőmechanizmus kiépítő készlet, komplett 3VA9137-0CK12 a 3VA51 típushoz 125 A-ig, műanyag fogantyú, NEMA 1, 12, 3R, fekete=KI, piros=BE 3VA9137-0CK72 a 3VA51 típushoz 125 A-ig, epoxi bevonatú acél fogantyú, NEMA 1, 12, 3R, fekete=KI, piros=BE 3VA9277-0CK12 a 3VA52/62 típushoz 250 A-ig, műanyag fogantyú, NEMA 1, 12, 3R, fekete=KI, piros=BE 3VA9277-0CK72 a 3VA52/62 típushoz 250 A-ig, epoxi bevonatú acél fogantyú, NEMA 1, 12, 3R, fekete=KI, piros=BE 3VA9477-0CK12 a 3VA53/54/63/64 típushoz 600 A-ig, műanyag fogantyú, NEMA 1, 12, 3R, fekete=KI, piros=BE 3VA9477-0CK72 a 3VA53/54/63/64 típushoz 600 A-ig, epoxi bevonatú acél fogantyú, NEMA 1, 12, 3R, fekete=KI, piros=BE Siemens: mélységében állítható kezelőmechanizmus – komplett beépítőkészletek 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Anyag	Acéllemez, 1,5 mm
Felület	Porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Főajtó retesszel, fedőlappal és rögzítési segédanyagokkal.
Méret	Szélesség: 103 mm Magasság: 1.800 mm Mélység: 400 mm
Megjegyzés	A fedél csak egyajtós, csöves ajtókerettel rendelkező szekrényre szerelhető
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 55 a VX sorozatú szekrényekkel együtt

## Jellemzők

---

Protection category NEMA	NEMA 12 (a sorolható VX szekrények esetén)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	14,2 kg
Bruttó tömeg	15,9 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	VX szakaszolókapcsoló burkolat, 1800x

## Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------