

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KEL 9202.600

## Robbanásbiztos házak

Állapot: 2024.05.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KEL 9202.600 - Robbanásbiztos házak Műanyag üres ház, zsanérozott ajtóval

Robbanásbiztos ház zsanérozott ajtóval, műanyag



## Jellemzők

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                        | KEL 9202.600                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alkalmazási területek           | Zóna 1 és 2, ill. 21 és 22 a 2014/34/EU alapján<br>Környezeti hőmérséklettartomány: -30 °C...+80 °C<br>A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják<br>Robbanásvédelmi besorolás az EN 60 079 szerint: eszközvédelem a megnövelt biztonság révén (Ex e), eszközvédelem a ház révén (Ex tb) |
| Anyag                           | Ház: üvegszállal erősített, telítetlen poliszter, felszíni ellenállás: < 10 <sup>10</sup> Ω<br>Ajtó: üvegszállal erősített, telítetlen poliszter, felszíni ellenállás: < 10 <sup>10</sup> Ω körbefutó habosított szilikontömítés<br>Szerelőlap: acéllemez, horganyzott                                         |
| Szín                            | RAL 9011                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Egységcsomag                    | Ház<br>Ajtó<br>Szerelőlap                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Méret                           | Szélesség: 250 mm<br>Magasság: 350 mm<br>Mélység: 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma)    | 195 mm x 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Certificate IEC EX PTB 10.0011U | Igen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Jellemzők

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Certificate PTB 03 ATEX 1011U     | Igen                                                                     |
| Alapanyag                         | Műanyag                                                                  |
| Zár                               | Zár kivitel: Elforduló zár<br>Zárak száma: 2<br>Zárbetét: Kéttollú, 3 mm |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 66                                                                    |
| Csomagolási egység                | 1 db                                                                     |
| Tömeg/cs. e.                      | 4,6 kg                                                                   |
| Vámtarifaszám                     | 94037000                                                                 |
| EAN                               | 4028177138247                                                            |
| ETIM 7.0                          | EC002503                                                                 |
| ECLASS 8.0                        | 27180502                                                                 |

## Jóváhagyások

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Jóváhagyások  | ATEX                |
| Tanúsítványok | Védetség            |
| Magyarázatok  | Gyártói nyilatkozat |