Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9320.030
Sínösszekötő

Állapot: 202[illegible]. 15. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9320.030 - Sínösszekötő

Gyűjtősínek furatmentes összekötéséhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9320.030
Termékleírás	Négyszögletes gyűjtősínek furatmentes összekötéséhez.
Anyag	Felső rész: acéllemez, horganyzott, passzivált Érintkező lemez: E-Cu, ezüstözött
Összekötés módja	Összekötőelem szekrénytől szekrényig
Megfelelő gyűjtősínekhez	20 x 5 - 30 x 10
Csomagolási egység	3 db
Nettó tömeg	1,881 kg
Bruttó tömeg	2,02 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,35
PCF/VE (Cradle to Gate)	7,9 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC000713
ECLASS 8.0	27400606
Termékleírás	SV SÍNÖSSZEKÖTŐ, SOROLÓ KÖTÉS,3 DB/CS.

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK