
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9320.120

35 x 15 mm-es tartósín


Állapot: 2026.11.15. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9320.120 - 35 x 15 mm-es tartósín Mini-PLS/CB készülékadapterhez

Tartósín Mini-PLS és CB készülékadapterhez.



Jellemzők

Cikkszám	SV 9320.120
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítőcsavarokkal és oldalsó eltolásvédelemmel együtt
Az alábbi cikkszámokhoz	9342.400 9342.410 9629.000
Méret	Szélesség: 72 mm
Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	0,36 kg
Bruttó tömeg	0,403 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	1,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC001285
ECLASS 8.0	27141143

Jellemzők

Termékleírás	SV BERENDEZÉSTARTÓ SÍN, 35/15 MM