

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.004 Gyűjtősíntartók

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.004 - Gyűjtősíntartók lapos rézsínekhez

Lapos rézsínekhez 800 A-ig.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9340.004
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Névleges üzemi feszültség	1000 V, 3~
UL elektromos értékek (SCCR)	22 kA - 600 V, Tartótávolság 500 mm, 15 x 5- 25 x 10 mm gyűjtősínek 25 kA - 600 V, Tartótávolság 500 mm, 30 x 5/10 mm gyűjtősínek 30 kA - 600 V, Tartótávolság 250 mm, 15 x 5- 25 x 10 mm gyűjtősínek 65 kA - 600 V, Tartótávolság 250 mm, 15 x 5- 25 x 10 mm gyűjtősínek, L osztályú biztosító max. 800 A, JDDZ/7
Megjegyzés a cikkszámhoz	12 x (5/10) mm-es gyűjtősínek használata esetén szükséges kiegészítő 9340.090 távtartó is Az UL alkalmazásokhoz berendezéstálca használata szükséges UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
Pólusok száma	4-pólusú
Az alábbi cikkszámokhoz	3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005
Belső rögzítéssel	Igen
Gyűjtősínek közepének távolsága	60 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	12 x 5 - 30 x 10

Jellemzők

Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	0,84 kg
Bruttó tömeg	0,915 kg
Vámtarifaszám	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Termékleírás	SV RiLine60 GYŰJTŐSÍN TARTÓ, 4P., 4DB/CS

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK