

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.010 Gyűjtősíntartók

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.010 - Gyűjtősíntartók lapos rézsínekhez

Lapos rézsínekhez 800 A-ig.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9340.010
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Névleges üzemi feszültség	1000 V, 3~
Megjegyzés a cikkszámhoz	12 x (5/10) mm-es gyűjtősínek használata esetén szükséges kiegészítő 9340.090 távtartó is
Pólusok száma	3-pólusú
Az alábbi cikkszámokhoz	3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005
Külső rögzítéssel	Igen
Gyűjtősínek közepének távolsága	60 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	15 x 5 - 30 x 10
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	0,76 kg
Bruttó tömeg	0,8 kg
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

# Jellemzők

---

Termékleírás

SV RILINE60 SÍNTARTÓ, KÜLSŐ RÖGZ., 3P.

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

ABS  
DNV  
Lloyds Register

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat  
Megfelelőségi nyilatkozat UK