

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.030 Gyűjtősíntartók

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.030 - Gyűjtősíntartók 1 pólusú

Jellemzők

Cikkszám	SV 9340.030
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Megfelelő gyűjtősínekhez	12 x 5/10 15 x 5 - 30 x 10
Megfelelő gyűjtősínekhez	Lapos rézsínek
Pólusok száma	1 pólusú
Megjegyzés	Többpólusú rendszerek felépítése a gyűjtősíntartók 60 mm-es sínközéptávolságú sorolásával lehetséges Tartó AC és DC alkalmazásokhoz.
Megjegyzés a cikkszámhoz	12 x (5/10) mm-es gyűjtősínek használata esetén szükséges kiegészítő 9340.090 távtartó is
Névleges üzemi feszültség	1000 V AC 1500 V DC
PEN/N/PE-tartó	Igen
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	0,2 kg
Bruttó tömeg	0,24 kg
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Termékleírás	SV SÍNTARTÓ, 1P, 12x5-30x10 4DB/CS

Jóváhagyások

Jóváhagyások

ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK