

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.040 Gyűjtősíntartók

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.040 - Gyűjtősíntartók 2 pólusú

PEN/N/PE és N/PE alkalmazáshoz.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9340.040
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Megfelelő gyűjtősínekhez	12 x 5 - 30 x 10
Pólusok száma	2-pólusú
Gyűjtősínek közepének távolsága	60 mm
Névleges üzemi feszültség	1000 V, 2~
N/PE-tartó	Igen
PEN/N/PE-tartó	Igen
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	0,44 kg
Bruttó tömeg	0,51 kg
Vámtarifaszám	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Termékleírás	SV SÍNTARTÓ, 2P, 12x5-30x10 4DB/CS

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Jóváhagyások

ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK