

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.040 Gyűjtősíntartók

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.040 - Gyűjtősíntartók 2 pólusú

PEN/N/PE és N/PE alkalmazáshoz.

## Jellemzők

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Cikkszám                        | SV 9340.040                              |
| Anyag                           | Poliamid<br>UL 94-V0 szerinti tűzállóság |
| Szín                            | RAL 7035                                 |
| Megfelelő gyűjtősínekhez        | 12 x 5 - 30 x 10                         |
| Pólusok száma                   | 2-pólusú                                 |
| Gyűjtősínek közepének távolsága | 60 mm                                    |
| Névleges üzemi feszültség       | 1000 V, 2~                               |
| N/PE-tartó                      | Igen                                     |
| PEN/N/PE-tartó                  | Igen                                     |
| Csomagolási egység              | 4 db                                     |
| Nettó tömeg                     | 0,44 kg                                  |
| Bruttó tömeg                    | 0,51 kg                                  |
| Vámtarifaszám                   | 85469010                                 |
| ETIM 9                          | EC001166                                 |
| ECLASS 8.0                      | 27400607                                 |
| Termékleírás                    | SV SÍNTARTÓ, 2P, 12x5-30x10 4DB/CS       |

## Jóváhagyások

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

ABS  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat  
Megfelelőségi nyilatkozat UK